



LES POINTS FORTS






- **Modèle très enveloppant qui s'adapte à tous les visages**
- **Technologie Softflex** au niveau du pont de nez pour garantir un confort de longue durée
- **Absence de pression** grâce à la souplesse des branches
- **Branches inclinables et dotée d'une zone flex** pour s'adapter à toutes les largeurs de visage
- **Traitement exclusif uvex supravision** contre les rayures, la formation de buée
- Récompensée par de nombreux prix












Versions disponibles :

	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9190.280 noir / blanc PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.T.K.N .CE W.166.F.T.CE Boîtes de 5 paires</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9190.282 noir / blanc PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.T.K.N .CE W.166.F.T.CE 5 paires sous blisters individuels</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9190.275 noir / bleu PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.T.K.N .CE W.166.F.T.CE Boîte de 5 paires</p>

uvex

	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9190.315 blanc / lime PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.T.K.N .CE W.166.F.T.CE Boîte de 5 paires</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9190.220 Noir / jaune PC ambre / UV 2C-1,2 traité uvex supravision excellence <i>Grâce à la teinte jaune, la partie bleue de la lumière du spectre visible est tout spécialement filtrée, ce qui permet une augmentation des contrastes.</i> EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.T.K.N.CE W.166.F.T.CE Boîte de 5 paires</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9190.281 anthracite / gris PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.T.K.N.CE W.166.F.T.CE Boîte de 5 paires</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9190.283 anthracite / gris PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.T.K.N.CE W.166.F.T.CE 5 paires sous blisters individuels</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9190.286 anthracite / rouge PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.T.K.N.CE W.166.F.T.CE Boîte de 5 paires</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9190.070 Graphite/olive PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex sapphire EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.T.K.CE W.166.F.T.CE Boîte de 5 paires</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement :</p>	<p>9190.885 Noir / gris clair PC miroité argent sombre / UV 5-3,1 traité anti-buée face interne EN 166 + EN 172 5-3,1 .W.1.F.T.CE W.166.F.T.CE Boîte de 5 paires</p>
	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9190.880 Noir / anthracite PC vert léger / UV 5-1,1<2 traité uvex supravision variomatic EN 166 + EN 172 UV 5-1,1<2.W.1.F.K W.166.F.T.CE Livrée en boîte individuelle et en carton de 42 paires</p>

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement	9190.890 gris / bleu PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex AR anti-reflets sur les 2 faces EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.T.CE W.166.F.T.CE Boîte de 5 paires
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement	9190.888 gris / bleu PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex AR anti-reflets sur les 2 faces EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.T.CE W.166.F.T.CE Livrée en boîte individuelle et en carton de 42 paires
 	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture : Conditionnement	9190.175 Noir / gris PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision plus (special oil & gas) EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.T.CE W.166.F.T.CE Boîte de 5 paires

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Oculaires enveloppants : <ul style="list-style-type: none"> Protection latérale 	<ul style="list-style-type: none"> protection optimale sécurité accrue
	Pont de nez Softflex <ul style="list-style-type: none"> Pont de nez à forme anatomique très souple Matériau anti-dérapant 	<ul style="list-style-type: none"> adaptation à toutes les formes de visage sans gêne même après plusieurs heures de port maintien parfait
	Branches et embouts Softflex : <ul style="list-style-type: none"> Matériau anti-dérapant Souplesse des branches 	<ul style="list-style-type: none"> protection optimale sécurité accrue maintien parfait et sans pression
	Branches flexibles : <ul style="list-style-type: none"> flexibilité des branches 	<ul style="list-style-type: none"> absence de pression maintien sûr s'adapte à toutes les largeurs de visage
	Compatibilité avec les autres EPI : <ul style="list-style-type: none"> branches plates proches du visage souplesse des zones en contact direct avec le visage 	<ul style="list-style-type: none"> port confortable en combinaison avec des coquilles anti-bruit, un casque ou une casquette anti-heurt



TRAITEMENTS DISPONIBLES	BENEFICES
<p>Version avec traitement exclusif uvex supravision excellence</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Anti-buée sur la face interne supérieur à 16 secondes minimum dans les conditions de la norme N (norme = 8s) et durable▪ Anti-rayure sur la face externe (marquage K)▪ Face externe offrant une excellente résistance aux produits chimiques.▪ Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc...	<ul style="list-style-type: none">➤ Confort supérieur➤ Durée de vie allongée➤ Nettoyage facilité
<p>Version avec traitement exclusif uvex supravision sapphire</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Puissant traitement anti-rayure sur les 2 faces.▪ Excellente résistance aux produits chimiques.▪ Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc...	<ul style="list-style-type: none">➤ Nettoyage facilité➤ Durée de vie allongée➤ Rentabilité accrue
<p>Version avec traitement exclusif uvex supravision plus</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Traitement anti-buée ultra performant et durable (30 secondes minimum)▪ Anti-rayure et antistatique sur les 2 faces.	<ul style="list-style-type: none">➤ Confort supérieur➤ Durée de vie allongée