KryTech 585

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Matière Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
- Longueur (cm) 24 to 30
- Epaisseur (mm)
- Poignet Poignet tricot
- Couleur Noir / Gris
- Finition intérieure Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
- Finition extérieure Dos aéré
- Taille / EAN 7 8 9 10 11
- Conditionnement 1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton



RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 2






Dexterité EN 420 : 5/5

13 N (1325g)

L'ISO 13997 indique le poids nécessaire à mettre sur une lame pour couper en un seul mouvement.

Le résultat a été obtenu selon la norme ISO 13997, à partir de la moyenne de plusieurs mesures. Comme les échantillons individuels auront évidemment une résistance à la coupure plus ou moins grande que la moyenne, ce résultat ne constitue qu'une indication générale de protection.



Pour plus de détails : www.mapa-pro.com



AVANTAGES SPECIFIQUES

- Un gant tricoté et vanisé sans couture et une couverture optimisée du revêtement pour un maximum de confort, de dextérité et de flexibilité.
- Résistance à la coupure optimale
- Une durabilité optimale qui offre une meilleure productivité et optimise vos coûts
- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Industrie mécanique/automobile

- Manipulation de pièces en sortie de presse
- Usinage de pièces en présence d'huile de coupe

Industrie du Bātiment (Métalliers / Serruriers)

• Manipulation, pose de structures métalliques

Fabrication

- Découpe et emboutissage de plaques métalliques lourdes
- Manipulation de pièces lourdes avec risque de coupure

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

• Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l'usage prévu, car les conditions d'utilisation sur le lieu de travail peuvent différer des essais de type "CE". Il est déconseillé aux personnes sensibilisées aux dithiocarbamates et au latex naturel (poignet en caoutchouc naturel élastique). Mettre les gants sur des mains propres et sèches. Assurez-vous que l'intérieur des gants est sec avant de les remettre. Inspectez les gants pour vérifier qu'il n'y est ni fissures ni accrocs avant de les réutiliser. Ne pas les utiliser à côté de machines en mouvement.

Conditions de stockage

• Rangez les gants dans leur emballage d'origine à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité.

Conditions de lavage

- Essuyez les gants contaminés avec de l'huile ou de la graisse avec un chiffon sec avant de les retirer. Les performances des gants ne sont pas affectées par le nettoyage jusqu'à 3 cycles* selon la norme ISO 6330: 2012 dans les conditions décrites ci-dessous: Utilisation d'un lave-linge ménager ou industriel à 40 ° C (méthode d'essai 4M). Attention: une mauvaise utilisation des gants ou leur soumission à un processus de nettoyage ou de blanchissage non spécifiquement recommandé peut altérer leurs performances. Le client ou le blanchisseur est seul responsable du respect des conditions de lavage.
- * Test effectué: 3 lavages successifs sur des gants non portés.

Conditions de séchage

• Essorage à température modérée.

Contact alimentaire US

• FDA 21CFR 177.2600

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP). Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

- Attestations CE de type: 0075/014/162/05/18/0907
- Délivré par l'organisme agréé nr : 0075 C.T.C. rue H. FRENKEL F-69367 LYON CEDEX 07

