

Receveur extra-plat découpable et texturé en SMC Spécial chantiers



Hauteur
2,6 cm



Poids
14 kg/m²



Décaissement
total



Faible
décaissement



Sans
décaissement

ADHÉRENCE



PN24

LES +



Zéro ressaut
intérieur



Découpable
sur chantier




SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB



CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect pierre
- Matériau : SMC (composite à base de résine renforcée en fibre de verre et charge minérale)
- Cache-bonde assorti au receveur fourni (bonde non-incluse)
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant Ø 230 mm mini)
- Dans le cas d'une installation sans décaissement, nous recommandons l'utilisation de béton cellulaire pour surélever le receveur (voir notice de montage)

COULEUR



Blanc



Zone maximale de découpe
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

Tailles	X	Y	A	Blanc
80 x 80 cm	80	80	20	RD1320
90 x 90 cm	90	90	20	RD1321
100 x 80 cm	100	80	20	RD1322
120 x 70 cm	120	70	20	RD1323
120 x 80 cm	120	80	20	RD1324
120 x 90 cm	120	90	20	RD1325
140 x 70 cm	140	70	20	RD1326
140 x 80 cm	140	80	20	RD1327
140 x 90 cm	140	90	20	RD1328
160 x 70 cm	160	70	35	RD1329
160 x 80 cm	160	80	35	RD1330

*Zone dite de « pieds secs » où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement

Option bonde

INFO : Kinecity est livré sans bonde, bondes compatibles en option ci-dessous :

Option bonde extra-plate (garde d'eau 30 mm)

KINBONDE17

Option bonde à sortie verticale

BOND25





Option bonde NF (garde d'eau 50 mm)

BOND19

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ ou VD90




TYPES D'INSTALLATION

1. Posé sur béton cellulaire (largeur 7 cm / hauteur maxi 12,5 cm) avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur béton cellulaire (largeur 7 cm / hauteur maxi 12,5 cm)



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans béton cellulaire



Préparation de l'implantation

X et Y : voir page précédente
D = 10 cm (ou 25 cm uniquement pour la longueur 160 cm)