

LKRA-VPA 126K-11-FI-EL-FA-E15

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique, avec pare-fils en acier, version électro-conductrice

EAN 4047526035976

ID 540088

Code douanier 87169090



Monture : série LKRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPA

- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir, version électro-conductrice, couleur noire, marquante

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^4 \Omega$

Données techniques:

Ø roue (D)	☞	125 mm
Largeur de roue	⌞	32 mm
Capacité de charge à 3 km/h	⚖	95 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	240 kg
Type de moyeu	⦿	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⌄	161 mm
Dimension intérieure du tube	⦶	35-40 mm
Déport (F)	⦶	40 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce	⚖	1,1 kg
Non tachant	✗	
Non marquant par contact	✗	
Antistatique	⚡ ✗	
Conductible d'électricité	⚡ ✓	
Résistant à la corrosion	✗	
Hautes températures	⚡ ✗	
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗	



Dureté du revêtement

■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Résistance au roulage

■ ■ ■ □ □ bien

Résistance à l'usure

■ □ □ □ □ passable

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ très bien



Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Roulette pivotante correspondante LKRA-VPA 126K-11-EL-FA-E15



Roue utilisée VPA 126/8K-EL