

LRXA-VPA 50G-FI-EXR02

Roulette d'appareil pivotante en acier inox à trou central, avec douille expansible en matière synthétique avec blocage « stop-fix » Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

EAN 4047526212360

ID 856408

Code douanier 83022000



Monture : série LRXA

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPA

- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d'électricité « -EL », non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Données techniques:

∅ roue (D)		50 mm
Largeur de roue		18 mm
Capacité de charge à 3 km/h		40 kg
Capacité de charge (statique)		100 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		72 mm
Dimension intérieure du tube		20-25 mm
Déport (F)		24 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce		0,2 kg
Non tachant		
Non marquant par contact		
Antistatique		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

 80 Shore A

Résistance au roulage



 bien

Résistance à l'usure

 passable

Bruits de roulage / Protection du sol

 très bien



Références du produit



Roulette fixe correspondante BRXA-VPA 50G



Roulette pivotante correspondante LRXA-VPA 50G-EXR02



Roue utilisée VPA 50/8G