

LRXA-VPA 50G-FI-EXR03

Roulette d'appareil pivotante en acier inox à trou central, avec douille expansible en matière synthétique avec blocage « stop-fix » Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

EAN 4047526212377

ID 856409

Code douanier 83022000



Monture : série LRXA

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPA

- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d'électricité « -EL », non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☉ 50 mm
Largeur de roue	⊥ 18 mm
Capacité de charge à 3 km/h	⚖ 40 kg
Capacité de charge (statique)	⚖ 100 kg
Type de moyeu	☉ moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⌀ 72 mm
Dimension intérieure du tube	👁 25-30 mm
Déport (F)	🌀 24 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	60 °C
Dureté du revêtement	80 Shore A
Poids de la pièce	⚖ 0,3 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	⚡ ✗
Conductible d'électricité	⚡ ✗
Résistant à la corrosion	✓
Hautes températures	🔥 ✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗
Compatible autoclave	✗
Compatible avec lavage en machine	✗



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ □ bien

Résistance à l'usure

■ □ □ □ □ passable

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ très bien



Références du produit



Roulette fixe correspondante BRXA-VPA 50G



Roulette pivotante correspondante LRXA-VPA 50G-EXR03



Roue utilisée VPA 50/8G