


1866 Réduction trois pièces

Acier inox 316L



ØD1	ØD2		F	Kg
6	8	1866 06 08	14	0,011
	10	1866 06 10	19	0,027
8	10	1866 08 10	19	0,025

1824 Bague d'étanchéité inox

Acier inox 316L



ØD		Kg
6	1824 06 00	0,002
8	1824 08 00	0,001
10	1824 10 00	0,003
12	1824 12 00	0,004
16	1824 16 00	0,005

1810 Ecrou de serrage inox


Acier inox 316L



ØD	C		F	L	Kg
6	M10x1	1810 06 00	13	11	0,007
8	M12x1	1810 08 00	14	13	0,008
10	M16x1.5	1810 10 00	19	15	0,017
12	M18x1.5	1810 12 00	22	15	0,024
16	M22x1.5	1810 16 00	27	17	0,041

1822 Douille annelée pour tuyau


Acier inox 316L



ØD1	ØD2	ØD3		L	L1	ØT min	Kg
6	7	9	1822 06 07	37,5	22,5	6	0,006
	6	8	1822 08 06	40	22,5	5	0,007
8	7	9	1822 08 07	40	22,5	6	0,007
	10	12,5	1822 08 10	40	22,5	9	0,011
10	7	9	1822 10 07	43	22,5	6	0,009
	10	12,5	1822 10 10	43	22,5	9	0,012
12	10	12,2	1822 12 10	43	22,5	9	0,012
	13	15	1822 12 13	50	29,5	13	0,015

1827 Fourrure intérieure inox pour tube fluoropolymère

Acier inox 316L



ØD1	ØD2		L	Kg
6	4	1827 06 00	11,5	0,001
8	6	1827 08 00	14	0,001
10	8	1827 10 00	18	0,001
12	9	1827 12 09	18	0,001
	10	1827 12 00	18	0,001
16	13	1827 16 13	18	0,002
	14	1827 16 00	18	0,002

Cette fourrure doit être impérativement utilisée avec le tube fluoropolymère, à toutes températures et pressions compatibles avec l'ensemble raccord / tube.