


Raccords instantanés LF 3200 (3 mm)

3293 Té en bout, mâle métrique


Laiton nickelé, NBR



ØD	C		F	G	H	J	L	Kg
3	M3x0,5	3293 03 09	6	6	20	6	13,5	0,004
	M5x0,8	3293 03 19	8	6	20	6	13,5	0,005

3218 Banjo simple, mâle métrique

Laiton nickelé, NBR



ØD	C		G	H	H1	J	L	Kg
3	M3x0,5	3218 03 09	6	9,5	4	6	12,5	0,002
	M5x0,8	3218 03 19	6	10,5	4,5	8	15	0,005

3206 Union double égale

Laiton nickelé, NBR



ØD			G	L	Kg
3	3206 03 00		6	17	0,002

3202 Équerre égale


Laiton nickelé, NBR



ØD			G	J	L	Kg
3	3202 03 00		6	6	13,5	0,003

3204 Té égal


Laiton nickelé, NBR



ØD			G	H	J	L	L1	Kg
3	3204 03 00		6	13,5	6	20,5	10,5	0,004

3266 Réduction encliquetable

Laiton nickelé, NBR, polymère technique



ØD	ØD1		G	L	L1	Kg
3	4	3266 03 04	6	28	19	0,001

3226 Bouchon encliquetable

Laiton nickelé



ØD			L	L1	Kg
3	3226 03 00		20	10	0,004

Configurations d'instaation



Le raccord LF3200, associé à un tube polyuréthane ou polyuréthane antistatique en 3 mm est la meilleure réponse pour :

- sécuriser les microsystèmes fortement sollicités
- augmenter la fiabilité des microsystèmes