


Céliane™

Prise haut-parleurs

Référence(s) : CM0311




1. USAGE

Prise HP à poussette.
Permet la connexion d'enceintes.
Possibilité de réaliser une prise double en associant 2 mécanismes.
Montage en encastré ou en saillie dans boîte profondeur 40 mm mini.

2. GAMME

Désignation	Référence
Prise haut-parleurs à poussette automatique repérée (Noir/Rouge)	CM0311


3. DIMENSIONS (mm)



A	B	C	D
45	45	35	20

4. MONTAGE


Possibilité de montage de ce produit en double après avoir cassé les ailettes.



5. CONNEXION

Dénudage:


Câble préconisé : câble audio 2 x 6 mm²
a - Longueur de dégainage du câble : 30 mm
b - Longueur de dénudage des âmes : 6 mm



Connexion:

Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : jusqu'à 4 mm²
Tournevis : plat de 0,4 à 2,5 mm

Respecter le plan de câblage ci-dessous :



6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 04
Pénétration de corps solides et/ou liquides : IP 41

■ 6.2 Caractéristiques matières

Boîtier du mécanisme : PC
Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 6.3 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10° C à + 70° C
Températures d'utilisation : - 5° C à + 35° C