

# Mini+ LIFTPLAQ®

LE LÈVE-PLAQUE MAGNÉTIQUE

FABRIQUÉ EN FRANCE 

## L'OUTIL QUI RÉPOND À VOS BESOINS

Le **MINI-LIFTPLAQ®+** est le résultat d'une réflexion fondée sur les **retours d'expérience** des acteurs majeurs des réseaux secs et humides (BTP, Télécom et VRD). Ce mini lève-plaque permet de manipuler les plaques et tampons, **en toute sécurité**, sans les toucher et sans effort et répond à vos besoins de **productivité, maniabilité et puissance**.

Il allie légèreté, gain de temps et sécurité, et participe ainsi à **réduire les risques d'accidents** et **favorise la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS)**.

**Fabriqué en France**, nous garantissons un service après-vente de qualité afin d'assurer une réparabilité et une longévité au produit.



DÉMONSTRATION  
EN VIDÉO



## UN EXCELLENT RAPPORT POIDS/PUISSANCE

L'assemblage des aimants du **MINI-LIFTPLAQ®+** permet à l'utilisateur de **manipuler en sécurité** les plaques et tampons de toutes formes (590 kg en conditions optimales\*).

Le **MINI-LIFTPLAQ®+** peut facilement être transporté partout et sur de longues distances, grâce à **son poids léger de 4 kg et à son manche rétractable**.

\* Tests d'attraction réalisés sur marbre en fonte parfaitement lisse, d'une épaisseur 1,5cm.

La puissance d'attraction peut varier selon l'épaisseur, le matériau, la configuration et la propreté de la plaque.



## UN OUTIL FACILE À UTILISER

Le **MINI-LIFTPLAQ®+** permet d'intervenir très rapidement sur les réseaux enterrés car il est **léger et compact**. Son manche télescopique réglable sur 3 hauteurs **s'adapte à la taille de l'opérateur**, ce qui contribue à **respecter les bons gestes et postures au quotidien**.

La butée de décrochage, facile à repérer, permet de détacher l'outil de la plaque rapidement et en sécurité.

# LE MINI LÈVE-PLAQUE PUISSANT & LÉGER

## DIMENSIONS DU MINI-LIFTPLAQ®+

- ✓ Hauteur manche rentré : 495 mm
- ✓ Taille aimant : 250 x 155 mm
- ✓ Largeur aux poignées : 390 mm
- ✓ Poids : 4 kg



## UTILISATION



**ÉTAPE 1**  
Ajuster le manche à l'aide du bouton de réglage



**ÉTAPE 2**  
Aimer au bord, lever légèrement et tirer en faisant glisser la plaque au sol



**ÉTAPE 3**  
Pour le décrochage de l'aimant, abaisser le manche contre la butée



**ÉTAPE 4**  
Possibilité de manipuler avec 2 MINI-LIFTPLAQ®+

