



Les mini coupleurs industriels avec un profil international. Utilisation fréquente dans le domaine médical, la chimie / pharmacie. Utilisation à une seule main. Large gamme d'applications avec différents fluides.

Disponible sur demande :

- autres connexions de tubes
- autres versions de joints pour plages de températures et fluides différents



Profil EURO

KA Simple obturation

Pression d'utilisation* :

jusqu'à 35 bar

Matériaux :

- Coupleur : Laiton
- Embout : Laiton
- Joints : NBR

Température d'utilisation :

-20°C à +100°C (NBR)

Débit d'air :

165 l/min.

pression d'entrée 6 bar, chute de pression de 0,5 bar

Débit d'eau :

1,5 l/min.

chute de pression 0,5 bar

KB Double obturation

Pression d'utilisation* :

jusqu'à 35 bar

Matériaux :

- Coupleur : Laiton
- Embout : Laiton
- Joints : NBR

Température d'utilisation :

-20°C à +100°C (NBR)

Débit d'air :

130 l/min.

pression d'entrée 6 bar, chute de pression de 0,5 bar

Débit d'eau :

1,2 l/min.

chute de pression 0,5 bar

* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.




Simple obturation



Simple obturation

20KAA Coupleur avec obturation, mâle


Laiton, NBR




A		HEX	L	L1	D	Version
M5	20KAAM05MPX	9	26	5	10	Laiton
	20KAAM05MPN	9	26	5	10	Laiton nickelé
G1/8	20KAAM10MPX	11	28	7	10	Laiton
	20KAAM10MPN	11	28	7	10	Laiton nickelé

20KAI Coupleur avec obturation, femelle

Laiton, NBR




A		HEX	L	L1	D	Version
M5	20KAIM05MPX	9	26	5	10	Laiton
	20KAIM05MPN	9	26	5	10	Laiton nickelé
G1/8	20KAIW10MPX	12	28	7	10	Laiton
	20KAIW10MPN	12	28	7	10	Laiton nickelé



Simple obturation

20KATF Coupleur avec obturation, à douille annelée


Laiton, NBR



A		L	L1	D	Version
3	20KATF03MPX	35	13	10	Laiton
	20KATF03MPN	35	13	10	Laiton nickelé
4	20KATF04MPX	35	13	10	Laiton
	20KATF04MPN	35	13	10	Laiton nickelé
5	20KATF05MPX	35	13	10	Laiton
	20KATF05MPN	35	13	10	Laiton nickelé

20KAKO Coupleur avec obturation avec connexion à canule


Laiton, NBR




A		HEX	G	L	L1	L2	D	Version
3 x 4	20KAKO04MPX	9	M7x0,5	34	7	5	10	Laiton
	20KAKO04MPN	9	M7x0,5	34	7	5	10	Laiton nickelé
3 x 5	20KAKO05MPX	9	M7x0,5	34	7	5	10	Laiton
	20KAKO05MPN	9	M7x0,5	34	7	5	10	Laiton nickelé
4 x 6	20KAKO06MPX	9	M8x0,5	34	7	5	10	Laiton
	20KAKO06MPN	9	M8x0,5	34	7	5	10	Laiton nickelé

20KAKS Coupleur avec obturation, traversée de cloison avec connexion à canule

Laiton, NBR




A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D	Version
3 x 4	20KAKS04MPX	12	11	3	M7x0,5	45	7	17	10	Laiton
	20KAKS04MPN	12	11	3	M7x0,5	45	7	17	10	Laiton nickelé
3 x 5	20KAKS05MPX	12	11	3	M7x0,5	45	7	17	10	Laiton
	20KAKS05MPN	12	11	3	M7x0,5	45	7	17	10	Laiton nickelé
4 x 6	20KAKS06MPX	12	11	3	M8x0,5	45	7	17	10	Laiton
	20KAKS06MPN	12	11	3	M8x0,5	45	7	17	10	Laiton nickelé



Simple obturation

20KATS Coupleur avec obturation à traversée de cloison à douille annelée


Laiton, NBR



A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D	Version
3	20KATS03MPX	12	11	3	M7x0,5	51	13	17	10	Laiton
	20KATS03MPN	12	11	3	M7x0,5	51	13	17	10	Laiton nickelé
4	20KATS04MPX	12	11	3	M7x0,5	51	13	17	10	Laiton
	20KATS04MPN	12	11	3	M7x0,5	51	13	17	10	Laiton nickelé

20KARP Coupleur avec connexion instantanée


Laiton nickelé, NBR



A		HEX	L	D
4	20KARP04MPN	10	35	10

20SFA Embout sans obturation mâle


Laiton



A		HEX	L	L1	Version
M5	20SFA05MXX	7	18	5	Laiton
	20SFA05MXN	9087 20 19	7	18	Laiton nickelé
G1/8	20SFA010MXX	11	20	7	Laiton
	20SFA010MXN	9087 20 10	11	20	Laiton nickelé


20SFI Embout sans obturation femelle

Laiton



A		HEX	L	L1	Version
M5	20SFI05MXX	7	17	5	Laiton
	20SFI05MXN	9086 20 19	7	17	Laiton nickelé
G1/8	20SFI010MXX	12	19	7	Laiton
	20SFI010MXN	9086 20 10	12	19	Laiton nickelé


Série 20 - Laiton / Acier



Simple obturation

20SFTF Embout sans obturation, à douille annelée


Laiton



A			L	L1	D	Version	
3			20SFTF03MXX	24	13	7	Laiton
			20SFTF03MXN	9085 20 03	24	13	7
4			20SFTF04MXX	24	13	7	Laiton
			20SFTF04MXN	9085 20 04	24	13	7
5			20SFTF05MXX	22	13	9	Laiton
			20SFTF05MXN	9085 20 05	22	13	9

20SFKO Embout sans obturation avec connexion à canule


Laiton




A		HEX	G	L	L1	L2	Version
3 x 4	 20SFK004MXX	7	M7x0,5	25	7	5	Laiton
	20SFK004MXN	7	M7x0,5	25	7	5	Laiton nickelé
3 x 5	 20SFK005MXX	7	M7x0,5	25	7	5	Laiton
	20SFK005MXN	7	M7x0,5	25	7	5	Laiton nickelé
4 x 6	 20SFK006MXX	8	M8x0,5	25	7	5	Laiton
	20SFK006MXN	8	M8x0,5	25	7	5	Laiton nickelé

20SFKS Embout sans obturation, traversée de cloison avec connexion à canule

Laiton




A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	Version	
3 x 4		20SFKS04MXX	11	11	3	M7x0,5	38	7	17	Laiton
		20SFKS04MXN	11	11	3	M7x0,5	38	7	17	Laiton nickelé
3 x 5		20SFKS05MXX	11	11	3	M7x0,5	38	7	17	Laiton
		20SFKS05MXN	11	11	3	M7x0,5	38	7	17	Laiton nickelé
4 x 6		20SFKS06MXX	12	12	3	M8x0,5	38	7	17	Laiton
		20SFKS06MXN	12	12	3	M8x0,5	38	7	17	Laiton nickelé



Simple obturation

20SFTS Embout sans obturation à traversée de cloison à douille annelée


Laiton




A			HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	Version	
3			20SFTS03MXX	12	11	3,5	M7x0,5	45	13	18	Laiton
			20SFTS03MXN 9095 20 03	12	11	3,5	M7x0,5	45	13	18	Laiton nickelé
4			20SFTS04MXX	12	11	3	M7x0,5	45	13	17	Laiton
			20SFTS04MXN 9095 20 04	12	11	3	M7x0,5	45	13	17	Laiton nickelé

20SFRP Embout sans obturation avec connexion instantanée

Laiton nickelé, NBR




A		HEX	L	D
4	 20SFRP04MPN	10	35	10




Double obturation

20KBA Coupleur avec obturation, mâle

Laiton, NBR




A			HEX	L	L1	D	Version
M5	20KBAM05MPX		9	26	5	10	Laiton
	20KBAM05MPN	9201 20 19	9	26	5	10	Laiton nickelé
G1/8	20KBAW10MPX		11	28	7	10	Laiton
	20KBAW10MPN	9201 20 10	11	28	7	10	Laiton nickelé



Double obturation

20KBI Coupleur avec obturation, femelle


Laiton, NBR



A		HEX	L	L1	D	Version
M5	20KBIM05MPX	9	26	5	10	Laiton
	20KBIM05MPN 9214 20 19	9	26	5	10	Laiton nickelé
G1/8	20KBIW10MPX	12	28	7	10	Laiton
	20KBIW10MPN 9214 20 10	12	28	7	10	Laiton nickelé

20KBTf Coupleur avec obturation, à douille annelée


Laiton, NBR



A		L	L1	D	Version
3	20KBTf03MPX	35	13	10	Laiton
	20KBTf03MPN	35	13	10	Laiton nickelé
4	20KBTf04MPX	35	13	10	Laiton
	20KBTf04MPN	35	13	10	Laiton nickelé
5	20KBTf05MPX	35	13	10	Laiton
	20KBTf05MPN	35	13	10	Laiton nickelé

20KBK0 Coupleur avec obturation avec connexion à canule

Laiton, NBR




A		HEX	G	L	L1	L2	D	Version
3 x 4	20KBK004MPX	9	M7x0,5	34	7	5	10	Laiton
	20KBK004MPN	9	M7x0,5	34	7	5	10	Laiton nickelé
3 x 5	20KBK005MPX	9	M7x0,5	34	7	5	10	Laiton
	20KBK005MPN	9	M7x0,5	34	7	5	10	Laiton nickelé
4 x 6	20KBK006MPX	9	M8x0,5	34	7	5	10	Laiton
	20KBK006MPN	9	M8x0,5	34	7	5	10	Laiton nickelé



Double obturation

20KBKS Coupleur avec obturation, traversée de cloison avec connexion à canule


Laiton, NBR



A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D	Version
3 x 4	20KBKS04MPX	12	11	3	M7x0,5	45	7	17	10	Laiton
	20KBKS04MPN	12	11	3	M7x0,5	45	7	17	10	Laiton nickelé
3 x 5	20KBKS05MPX	12	11	3	M7x0,5	45	7	17	10	Laiton
	20KBKS05MPN	12	11	3	M7x0,5	45	7	17	10	Laiton nickelé
4 x 6	20KBKS06MPX	12	12	3,5	M8x0,5	45	7	17	10	Laiton
	20KBKS06MPN	12	12	3,5	M8x0,5	45	7	17	10	Laiton nickelé

20KBTS Coupleur avec obturation à traversée de cloison à douille annelée


Laiton, NBR



A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D	Version
3	20KBTS03MPX	12	11	3	M7x0,5	51	13	17	10	Laiton
	20KBTS03MPN 9226 20 03	12	11	3	M7x0,5	51	13	17	10	Laiton nickelé
4	20KBTS04MPX	12	11	3	M7x0,5	51	13	17	10	Laiton
	20KBTS04MPN 9226 20 04	12	11	3	M7x0,5	51	13	17	10	Laiton nickelé


20KBRP Coupleur avec obturation avec connexion instantanée

Laiton nickelé, NBR



A		HEX	L	D
4	20KBRP04MPN	10	35	10


Série 20 - Laiton / Acier



Double obturation

20SBA Embout avec obturation mâle



Laiton, NBR



A		HEX	L	L1	Version
M5	20SBAM05MPX	9	28	5	Laiton
	20SBAM05MPN 9287 20 19	9	28	5	Laiton nickelé
G1/8	20SBAW10MPX	11	30	7	Laiton
	20SBAW10MPN 9287 20 10	11	30	7	Laiton nickelé

20SBI Embout avec obturation femelle



Laiton, NBR



A		HEX	L	L1	Version
M5	20SBIM05MPX	9	26	5	Laiton
	20SBIM05MPN 9286 20 19	9	26	5	Laiton nickelé
G1/8	20SBIW10MPX	12	30	7	Laiton
	20SBIW10MPN 9286 20 10	12	30	7	Laiton nickelé

20SBTF Embout avec obturation, à douille annelée

Laiton, NBR




A		HEX	L	L1	Version
3	20SBTF03MPX	8	36	13	Laiton
	20SBTF03MPN 9285 20 03	8	36	13	Laiton nickelé
4	20SBTF04MPX	8	36	13	Laiton
	20SBTF04MPN 9285 20 04	8	36	13	Laiton nickelé
5	20SBTF05MPX	8	36	13	Laiton
	20SBTF05MPN 9285 20 05	8	36	13	Laiton nickelé



Double obturation

20SBK0 Embout avec obturation et avec connexion à canule


Laiton, NBR



A		HEX	G	L	L1	L2	Version
3 x 4	20SBK004MPX	9	M7x0,5	30,5	7	5	Laiton
	20SBK004MPN	9	M7x0,5	30,5	7	5	Laiton nickelé
3 x 5	20SBK005MPX	9	M7x0,5	30,5	7	5	Laiton
	20SBK005MPN	9	M7x0,5	30,5	7	5	Laiton nickelé
4 x 6	20SBK006MPX	9	M8x0,5	30,5	7	5	Laiton
	20SBK006MPN	9	M8x0,5	30,5	7	5	Laiton nickelé

20SBKS Embout avec obturation, traversée de cloison avec connexion à canule



Laiton, NBR



A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	D	Version
3 x 4	20SBKS04MPX	12	11	3	M7x0,5	46,5	7	17	10	Laiton
	20SBKS04MPN	12	11	3	M7x0,5	46,5	7	17	10	Laiton nickelé
3 x 5	20SBKS05MPX	12	11	3	M7x0,5	46,5	7	17	10	Laiton
	20SBKS05MPN	12	11	3	M7x0,5	46,5	7	17	10	Laiton nickelé
4 x 6	20SBKS06MPX	12	12	3,5	M8x0,5	46,5	7	17	10	Laiton
	20SBKS06MPN	12	12	3,5	M8x0,5	46,5	7	17	10	Laiton nickelé

20SBTS Embout avec obturation, traversée de cloison à douille annelée



Laiton, NBR



A		HEX	HEX1	B	G	L	L1	L2	Version
3	20SBTS03MPX	12	11	3	M7x0,5	52,5	13	17	Laiton
	20SBTS03MPN	12	11	3	M7x0,5	52,5	13	17	Laiton nickelé
4	20SBTS04MPX	12	11	3	M7x0,5	52,5	13	17	Laiton
	20SBTS04MPN	12	11	3	M7x0,5	52,5	13	17	Laiton nickelé

20SBRP Embout avec obturation avec connexion instantanée

Laiton nickelé, NBR



A		HEX	L
3 x 4	20SBRP04MPN	10	34