



### Rallonge caoutchouc

Pour raccorder la sortie du bac à condensats au bloc de détection d'une mini pompe. Ø 16 mm (5/8").

**Dimension**

Ø 16 mm - L 600 mm

**Qté/sachet**

1

**Ref**

ACC00931



### Adaptateur coudé caoutchouc 90°

Pour raccorder la sortie du bac à condensats au bloc de détection d'une mini pompe.

**Dimension**

Ø 16 mm - 35mm x 35mm

**Qté/sachet**

3

**Ref**

ACC00932



### Tuyau caoutchouc en S

Pour raccorder la sortie du bac à condensats au bloc de détection d'une mini pompe.

**Dimension**

Ø 16 mm - L 55 mm

**Qté/sachet**

3

**Ref**

ACC00933



### Rallonge pour le bloc de détection Si-2958

Rallonge entre le bloc de détection et la pompe - pour utilisation avec le bloc de détection Si-2958.

**Dimension**

3 m

**Qté/sachet**

1

**Ref**

ACC00942

5 m

1

ACC00943



## Pompes centrifuges



### Raccord pour bacs de pompes centrifuges

Pour permettre une entrée des condensats sur le côté de la pompe. Pour tubes 32 mm (1" 1/4).

**Dimension**

Ø 32 mm

**Qté/sachet**

1

**Ref**

ACC00940



### Adaptateur entrée de condensats caoutchouc

Pour permettre une entrée de condensats dans une pompe centrifuge via un tube PVC.

**Dimension**

Ø 25 à Ø 20 mm

**Qté/sachet**

3

**Ref**

ACC00936

Ø 32 à Ø 20 mm

3

ACC00937

Ø 40 à Ø 20 mm

3

ACC00938



### Adaptateur entrée de condensats caoutchouc multi-diamètres

Adaptateur multi-diamètres utilisable avec plusieurs diamètres de tubes.

**Dimension**

Ø 15 à Ø 20, 24, 32, 40 mm

**Qté/sachet**

3

**Ref**

ACC00939



## Divers



### Burette d'amorçage

Après l'installation ou pour la maintenance d'une pompe de relevage de condensats, cette burette est utile à l'amorçage ou au nettoyage du système.

**Dimension**

-

**Qté/sachet**

1

**Ref**

ACC00944