

Pupitre de commande bimanuelle pour appareils de commande, 22 mm, rond, Matériau du boîtier : plastique, partie supérieure du boîtier : gris, 3 emplacements en plastique, 8 emplacements de perçage suppl. pour appareils de commande 22 mm 2 BOUTONS-POUSSOIRS COUP DE POING NOIR 40 MM, 2 x 1 NO + 1 NF, borne à vis, 1 arrêt d'urgence rouge, 40 mm, 2Ö, borne à vis, Montage sur porte, avec percées câble pour presse-étoupes métriques



nom de marque produit	SIRIUS ACT
désignation du produit	Pupitre de commande bimanuelle
désignation type de produit	3SU1
numéro d'article du fabricant	• du module de contact livré • du module de contact livré à l'emplacement A 1 • du module de contact livré à l'emplacement A 3 • du module de contact livré à l'emplacement B 1 • du module de contact livré à l'emplacement B 3 • du module de contact livré à l'emplacement C 1 • du module de contact livré à l'emplacement C 3 • du support fourni à l'emplacement A • du support fourni à l'emplacement B • du support fourni à l'emplacement C • de l'actionneur fourni à l'emplacement A • de l'actionneur fourni à l'emplacement B • de l'actionneur fourni à l'emplacement C

- du boîtier vide fourni
- des accessoires fournis à l'emplacement B

[3SU1803-3AA00-0AA1](#)

[3SU1900-0BB31-0AT0](#)

Boîtier

type du boîtier	Pupitre de commande bimanuelle avec équipement standard
matériau du boîtier	matière plastique
nombre d'emplacements	3
couleur	
• de la partie supérieure du boîtier	gris
état à la livraison	
• en tant que kit de montage • précâblé sur bornier	Non Non
mode de fixation du boîtier	horizontale

Organe de commande

exécution de l'organe de commande	A = Bouton-poussoir coup de poing / B = Bouton-poussoir coup de poing d'ARRÊT d'URGENCE / C = Bouton-poussoir coup de poing
mode de fonctionnement de l'organe de commande	A = à rappel / B = à accrochage / C = à rappel
équipement du produit	
• blocage de manœuvre • à commutation en gradins	Non Non
couleur	
• de l'organe de commande	A = noir / B = rouge / C = noir
matériau de l'organe de commande	matière plastique
forme de l'organe de commande	rond
nombre de modules de contact	6
type de déverrouillage	A = sans / B = Déverrouillage par rotation / C = sans

Collerette

constituant du produit collerette	Oui
matériau de la collerette	matière plastique
couleur de la collerette	noir

Support

matériau du support	Plastique
----------------------------	-----------

Caractéristiques techniques générales

fonction produit	
• manœuvre positive d'ouverture • fonction d'ARRÊT D'URGENCE • fonction ARRÊT D'URGENCE	Oui Oui Oui
constituant du produit	
• pied	Non
indice de protection IP	IP66
degré de protection NEMA	1, 4X, 12K, Indoor use only, 13

tenue aux chocs	
• selon CEI 60068-2-27	Onde demi-sinus 50g / 11 ms
tenue aux vibrations	
• selon CEI 60068-2-6	10 ... 500 Hz : 5g
désignation du matériel selon CEI 81346-2:2009	S
courant permanent du disjoncteur caractéristique C	10 A; pour courant de court-circuit < 400 A
courant permanent de la cartouche DIAZED à action rapide	10 A
courant permanent de la cartouche-fusible DIAZED gG	10 A

Circuit auxiliaire

type du contact des contacts auxiliaires	Alliage d'argent
nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	4
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	2

Raccordements/ Bornes

type du raccordement électrique sur le boîtier	Raccordements arrière 2 x M25
---	-------------------------------

Sécurité

valeur B10	
• pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	100 000
part des défaillances dangereuses	
• pour niveau d'exigence faible selon SN 31920	20 %
• pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	20 %
taux de défaillance [valeur FIT]	
• pour niveau d'exigence faible selon SN 31920	100 FIT
valeur T1 pour intervalle du test périodique ou durée d'utilisation selon CEI 61508	20 y

Conditions ambiantes

catégorie d'environnement en service selon CEI 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95%, sans condensation en service pour tous les appareils montés derrière le panneau frontal)
---	--

Montage/ fixation/ dimensions

mode de fixation	
• des modules et accessoires	Fixation sur panneau de commande
hauteur	185,3 mm
largeur	469,2 mm
profondeur	137,4 mm

Accessoires

nombre d'étiquettes sous collerette	1
repérage de l'étiquette sous collerette	Arrêt d'urgence
couleur de l'étiquette sous collerette	jaune

Certificats/ homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



CCC



UL



VDE



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



LRS



PRS



RINA

Marine / Shipping	other
-------------------	-------



RMRS

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1803-3NB00-1AE1>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1803-3NB00-1AE1>




Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1803-3NB00-1AE1>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1803-3NB00-1AE1&lang=en





dernière modification :

04-11-2020