


# Limiteur de débit à raccord instantané **Série AS**



Pour passer commande

### Cotes sur plats (H)

E	8 mm
—	9 mm

### Taille du corps

1	M5 x 0.8 10-32UNF
---	----------------------

### Orifice

M5	M5 x 0.8
U10/32	10-32UNF

### Diam. ext. du tube compatible <sup>Note 1)</sup>

Dimensions en mm		Dimensions en pouces	
02	Ø 2	01	Ø 1/8"
23	Ø 3.2 <sup>Note 2)</sup>	03	Ø 5/32"
04	Ø 4	07	Ø 1/4"
06	Ø 6		

Note 1) Pour la sélection du diamètre externe de tube compatible, reportez-vous à la partie « Modèle » à la page 3.

La taille en mètre et en pouce est visuellement identifiable par la couleur de la collerette de déblocage.

Dimensions en mm : Gris clair  
Dimensions en pouces : Orange

Note 2) Utilisation du tube Ø 1/8 po.

Taille du corps 1

AS 1 2 0 1 F - M5 E - 06 A -

Taille du corps 2/3/4

AS 2 2 0 1 F - 01 - 06 S A -

### Taille du corps

2	1/8, 1/4
3	3/8
4	1/2

### Type

2	Coudé
3	Universel

### Type de commande <sup>Note)</sup>

0	Réglage échappement
1	Réglage admission

Note) Les modèles réglables à l'échappement et les modèles réglables à l'admission sont visuellement identifiables par la couleur de la molette de réglage.

Réglage à l'échappement : Gris  
Réglage à l'admission : bleu clair

### Filetage

—	R
N	NPT

### Orifice

01	1/8
02	1/4
03	3/8
04	1/2

● **Exécution spéciale**  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 13.

● **Poussoir verrouillable**

### Méthode d'étanchéité

—	Sans préteflonnage
S	Préteflonné

### Diam. ext. du tube compatible <sup>Note 1)</sup>

Dimensions en mm		Dimensions en pouces	
23	Ø 3.2 <sup>Note 2)</sup>	01	Ø 1/8"
04	Ø 4	03	Ø 5/32"
06	Ø 6	07	Ø 1/4"
08	Ø 8	09	Ø 5/16"
10	Ø 10	11	Ø 3/8"
12	Ø 12	13	Ø 1/2"
16	Ø 16		

Note 1) Pour la sélection du diamètre externe de tube compatible, reportez-vous à la partie « Modèle » à la page 5.

Note 2) Utilisation du tube Ø 1/8 po.

Joint/étanchéité  
AS-FG

Joint encastré

Joint d'étanchéité  
Uni-AS