

Accessoires

Capteur de retour IZS31-DF



Capteur d'équilibrage [modèle haute précision] IZS31-DG



Capteur d'équilibrage [Modèle fixation corps] IZS31-DE

- Câble A/B (1 pc. de chaque)
- Fixation du capteur (1 pc.)
- Vis CHC pour fixer le capteur (2 pcs.)

Accessoires



Câble d'alimentation

- IZS31-CP (3 m)
- IZS31-CPZ (10 m)



Câble A/B pour relier le capteur d'équilibrage et le corps

- Pour le pilotage :
IZS31-CF (12P)



- Pour les signaux I/O :
IZS31-CR (6P)



Cartouche électrodes pour élimination rapide de l'électricité statique

- IZS31-NT
(matière : tungstène)
- IZS31-NC
(matière : silicium)
- IZS31-NS
(matière : acier inox)




Cartouche électrodes nécessitant peu d'entretien


- IZS31-NJ
(matière : tungstène)
- IZS31-NK
(matière : silicium)



Fixation à l'extrémité / IZS31-BE



Fixation au centre / IZS31-BM




Fixation du capteur / IZS31-BL (pour monter la réf. IZS31-DE sur le corps)

- *2 vis CHC incluses pour
fixer le capteur (2 pcs.)

Vis CHC
M3 x 12 (2 pcs.)
(accessoires)

Fixation du capteur



Note) Le nombre de fixations centrales dépend de la taille de la barre (voir liste ci-dessous).
Les deux fixations à l'extrémité sont toujours nécessaires quelque soit la taille de la barre.

Longueur de barre (mm)	Quantité	
	Fixation à l'extrémité	Fixation au centre
300, 380, 620, 780	2 pcs.	Sans
1100, 1260, 1500		1 pc.
1900, 2300		2 pcs.

Note) Le numéro du modèle correspond à une seule fixation.