

uvex ultrasonic



- lunette-masque au design sportif, pouvant également être portée au-dessus de lunette de vue
- l'écran peut être facilement remplacé
- haute résistance mécanique (B : 120 m/s)
- large champ de vision panoramique
- combinaison de matériaux rigides et souples pour s'adapter au visage sans point de pression et assurer un port confortable toute la journée

uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement **anti-buée**, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement **anti-rayure**, excellente résistance aux produits chimiques. **Nanotechnologie** pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.

Caractéristiques de protection

La lunette-masque de protection uvex ultrasonic a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à énergie moyenne (120 m/s). Elles sont marquées 3 pour la protection contre les liquides (gouttelettes et projections) et 4 pour la protection contre les particules de poussières (> 5 µm). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

| | |
|-----------------|-------------------------------------------|
| uvex ultrasonic | |
| N° d'article | 9302.285 |
| Traitement | uvex supravision excellence |
| Normes | EN 166, EN 170 |
| Monture | noir, gris W 166 34 B CE |
| Écran | PC incolore UV 400 2-1,2 W 1 BKN CE |
| Poids | 83 g |
| Conditionnement | 4 |



Matériaux
high-tech



Ventilation
indirecte



Écran
panoramique



Écran
interchangeable

Accessoires complémentaires

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | Écran de remplacement pour uvex ultrasonic | |
| | N° d'article | 9302.255 |
| | Traitement | uvex supravision excellence |
| | Écran | PC incolore UV 400 2-1,2 W 1 BKN CE |
| | Conditionnement | 10 |
|  | Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette-masque uvex | |
| | N° d'article | 6119.816 |
| | Conditionnement | 25 |
|  | Étui souple microfibre pour lunette-masque uvex | |
| | N° d'article | 9954.360 |
| | Conditionnement | 25 |
|  | Étui-ceinture en toile pour lunette-masque uvex | |
| | N° d'article | 9954.501 |
| | Conditionnement | 25 |
|  | Boîte de lingettes nettoyantes uvex | |
| | N° d'article | 9963.000 |
| | Conditionnement | 1 boîte de 100 lingettes |



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.