

uvex u-sonic



- petite lunette-masque, compacte et légère
- parfaitement compatible avec d'autres EPI
- design ergonomique avec des composants souples et flexibles
- haute résistance mécanique (B : 120 m/s)
- peu de points de pression, bandeau entièrement réglable pour un confort de port optimal
- légère, 72 grammes seulement
- système de ventilation indirecte permettant de maintenir un climat agréable dans la zone oculaire

uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement **anti-buée**, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement **anti-rayure**, excellente résistance aux produits chimiques.

Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Teinte incolore





Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.


Caractéristiques de protection

La lunette-masque de protection uvex u-sonic a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à énergie moyenne (120 m/s). Elle est marquée 3 pour la protection contre les liquides (gouttelettes et projections) et 4 pour la protection contre les particules de poussières (> 5 µm). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

| | |
|------------------------|--|
| uvex u-sonic | |
| N° d'article | 9308.245 |
| Traitement | uvex supravision excellence |
| Normes | EN 166, EN 170 |
| Monture | gris, lime W 166 34 B CE |
| Écran | PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 BKN CE |
| Poids | 72 g |
| Conditionnement | 5 |

Accessoires complémentaires

| | | |
|---|--|---|
| | Écran de remplacement pour uvex u-sonic | |
| | N° d'article | 9308.241 |
| | Traitement | uvex supervision excellence filtre solaire |
| | Écran | PC gris solaire 23% UV 400 5-2,5 W 1 BKN CE |
| | Conditionnement | 10 |
| | Écran de remplacement pour uvex u-sonic | |
| | N° d'article | 9308.242 |
| | Traitement | uvex supervision excellence |
| | Écran | PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 BKN CE |
| | Conditionnement | 10 |
|  | Insert RX pour uvex u-sonic | |
| | N° d'article | 6118.106 |
| | Conditionnement | 1 |
|  | Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette-masque uvex | |
| | N° d'article | 6119.816 |
| | Conditionnement | 25 |
|  | Étui souple microfibre pour lunette-masque uvex | |
| | N° d'article | 9954.360 |
| | Conditionnement | 25 |
|  | Étui-ceinture en toile pour lunette-masque uvex | |
| | N° d'article | 9954.501 |
| | Conditionnement | 25 |

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
|  | Boîte de lingettes nettoyantes uvex | |
| | N° d'article | 9963.000 |
| | Conditionnement | 1 boîte de 100 lingettes |



Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.